

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.373

ユニットアダプター

State: 2026/06/27 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.373 - ユニットアダプター 1 極

開閉器や保護装置をマウントできます。

Features

品番	SV 9635.373
仕様	L3
機能方法	ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	希望する位相接続に応じて、異なるアダプタータイプが必要です 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大	16 A
定格電圧	690 V (AC)、単相
極数	1 極
接続ケーブル (AWG)	AWG 14
接続ケーブル長さ	100 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
マウントレールタイプ	固定式
寸法：	幅: 18 mm 高さ: 160 mm 奥行: 35 mm
1パック	6 個

Features

純質量	0.3 kg
総質量	0.382 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.009
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書