

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.381 ユニットアダプター

State: 2026/01/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.381 - ユニットアダプター 1 極

開閉器や保護装置をマウントできます。

Features

| | |
|--------------|---|
| 品番 | SV 9635.381 |
| 仕様 | L1 |
| 機能方法 | ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 注記： | 希望する位相接続に応じて、異なるアダプタータイプが必要です 記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります |
| 定格電流 最大 | 63 A |
| 定格電圧 | 690 V (AC)、単相 |
| 極数 | 1 極 |
| 接続ケーブル (AWG) | AWG 8 |
| 接続ケーブル長さ | 100 mm |
| マウントレール、数/高さ | 1 / 10 mm |
| マウントレールタイプ | 固定式 |
| 寸法： | 幅: 18 mm 高さ: 160 mm 奥行: 35 mm |
| 1パック | 6 個 |

Features

| | |
|----------------|---------------|
| 純質量 | 0.33 |
| 総質量 | 0.425 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.015 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| EAN | 4028177934535 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |