## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9635.381 ユニットアダプター

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9635.381 - ユニットアダプター1極

開閉器や保護装置をマウントできます。

#### **Features**

品番	SV 9635.381
仕様	L1
機能方法	ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記:	希望する位相接続に応じて、異なるアダプタータイプが必要です 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な る場合があります
定格電流 最大	63 A
定格電圧	690 V (AC)、単相
極数	1極
接続ケーブル(AWG)	AWG 8
接続ケーブル長さ	100 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
マウントレールタイプ	固定式
寸法:	幅: 18 mm 高さ: 160 mm 奥行: 35 mm
1パック	6個

© Rittal 2025 2

### **Features**

純質量	0.33
総質量	0.425
銅の含有量 (kg / 個)	0.015
関税率番号	85369095
EAN	4028177934535
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025