## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9635.700 NHヒューズ断路器

State: 2025/11/28 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9635.700 - NHヒューズ断路器 サイズ 000

RiLine コンパクト バスバーシステム用。







## **Features**

| 品番                 | SV 9635.700  |
|--------------------|--|
| 機能方法               | 接続されている消費機器の保護対策に使用します<br>検査穴は、ヒューズの接点への測定のためのアクセスを可能にします<br>ケーブル引き出し口を上部に設ける場合は、NH ヒューズ スイッチ<br>ディスコネクターを 180°回転させてボードに取り付ける必要があり<br>ます |
| 材質                 | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94-V0 適合<br>コンタクトレール:銀メッキされた硬銅   |
| 塗装色                | RAL 7035   |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3  |
| 適用NHヒューズサイズ        | 000  |
| 定格作動電流 最大          | 125 A  |
|                    |  |

© Rittal 2025 2

## **Features**

| 定格電圧                         | 440 V (DC)、三相<br>690 V (AC)、三相          |
|------------------------------|---|
| 極数                           | 3 極                                     |
| ケーブル引き出し口                    | 上/下                                     |
| 電源接続                         | サポート端子                                  |
| 丸型ケーブルの接続サイズ                 | 2.5 - 50 mm <sup>2</sup>                |
| 銅フレックスバーのクランプ接続<br>範囲 (幅x高さ) | 10 x 10 mm                              |
| 寸法:                          | 幅: 49.5 mm<br>高さ: 174.5 mm<br>奥行: 96 mm |
| 1パック                         | 1個                                      |
| 純質量                          | 0.52                                    |
| 総質量                          | 0.562                                   |
| 銅の含有量 (kg / 個)               | 0.145                                   |
| 関税率番号                        | 85369095                                |
| EAN                          | 4028177937604                           |
| ETIM 9                       | EC001040                                |
| ECLASS 8.0                   | 27371401                                |

© Rittal 2025 3