

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.050

連結ブラケット E-Cu

State: 2025/11/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.050 - 連結ブラケットE-Cu

バスバー、コンビネーションアングルおよび連結ブラケットによる PE/PEN コンビネーションは、IEC 61 439-1 に準拠した型式試験仕様の構築を可能にします。

Features

品番	SV 9661.050
製品説明	PE/PEN コンビネーションアングルとの併用で、長方形型バスバーをエンクロージャー間で連結する場合に使用します。
材質	E-Cu
適用バスバー	E-Cu（電気銅）製バスバー、穴付き
寸法：	長さ: 88 mm
適用バスバー	幅: 40 高さ: 10 mm
1パック	4 個
純質量	1.6
総質量	1.823
銅の含有量 (kg / 個)	0.28
関税率番号	74198090
EAN	4028177494695
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書