

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.355

連結ブラケットE-Cu

State: 2025/12/24 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9661.355 - 連結ブラケットE-Cu

バスバー、コンビネーションアングルおよび連結ブラケットによる PE/PEN コンビネーションは、IEC 61 439-1 に準拠した型式試験仕様の構築を可能にします。

Features

品番	SV 9661.355
製品説明	PE/PEN コンビネーションアングルとの併用で、長方形型バスバーをエンクロージャー間で連結する場合に使用します。
材質	E-Cu
適用バスバー	E-Cu (電気銅) 製バスバー、穴付き
寸法：	長さ: 95 mm
適用バスバー	幅: 30 高さ: 5 mm
1パック	4 個
純質量	0.512
総質量	0.518
銅の含有量 (kg / 個)	0.128
関税率番号	74198090
EAN	4028177546707
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書