

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.350

接続端子ブロック

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.350 - 接続端子ブロック

銅導体やアルミ導体あるいは銅板フレックスバーの接続に使用します。

Features

品番	SV 9666.350
製品説明	銅導体およびアルミ導体の接続に使用します。銅フレックスバーあるいは、圧着スリーブ付き単線および撚線の導線用。
材質	熱硬化性プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	ターミナルブロックをカバーするには、接触防止モジュール 9666.020 が必要になります
定格電流 最大	400 A
極数	5 極
丸型ケーブルの接続サイズ	50 - 240 2 x 25 - 120
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	25 x 21 mm
1パック	1 個
純質量	4.807 kg
総質量	5.08 kg
関税率番号	39211900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400613

Features

製品説明

SV Connection terminal block (ISV), 400 A, 690 V, 5-pole, round conductor connection, 1x50-240/2x25-120 mm², clamping area BH: 25x21 mm

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書