

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.390

NH ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

State: 2026/06/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.390 - NH ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

マウンティングプレートの構築のための、NHヒューズ断路器の使用に適しています。カバーは封印できます。



Features

品番	SV 9666.390
製品説明	NH ヒューズスイッチディスコネクターをマウンティングプレートに取り付ける場合に使用します。カバーは封印可能。
材質	カバー：ポリスチレン クロスビーム：鋼板
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	NH ヒューズ スイッチディスコネクター サイズ 2 (9344.210/.230/.250) を 2個、あるいはサイズ 3 (9344.310/.330/.350) を 1個使用する場合は、モジュールユニットとして、仕切りクロスロッド 9666.420 と接触防止モジュール 9666.060 をご使用ください

Features

寸法：	幅: 500 mm 高さ: 300 mm
サイズ	幅ユニット (WU) = 250 mm/U: 2 高さユニット (U) = 150 mm/U: 2
適用品番	9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050
適用サイズ	4 x Gr. 00
1パック	1 個
純質量	1.59 kg
総質量	1.6 kg
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
製品説明	SV NH fuse-switch disconnecter module (ISV), 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), for 4 x size 00

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------