

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.560

NH スリムラインヒューズスイッチ ディスコネクターモジュール

State: 2026/02/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.560 - NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターサイズ 00 ~ 3(極数 3、バスバー中心間隔 100/185 mm)用。

Features

品番	SV 9666.560
製品説明	NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターサイズ 00 ~ 3 (極数 3、バスバー中心間隔 100 / 185 mm) 用。
材質	カバー：ポリスチレン ホルダー：グラスファイバー強化プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
注記：	問題のないケーブル接続を保証するには、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターモジュールの上方もしくは下方に接触防止モジュールあるいはバスバーモジュール N/PE を取り付ける必要があります。
寸法：	幅: 750 mm 高さ: 750 mm
サイズ	幅ユニット (WU) = 250 mm/U: 3 高さユニット (U) = 150 mm/U: 5
適用サイズ	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
適用品番	9677.XXX

Features

適用バスバー	40 x 10
	50 x 10
	60 x 10
バスバーの中心間距離	185 mm
1パック	1 個
純質量	5.17
総質量	5.18
関税率番号	85369095
EAN	4028177676442
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書