

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SV 9666.570

NH スリムライン ヒューズスイッチ  
ディスコネクターモジュール

State: 2026/06/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.570 - NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 ~ 3(極数 3、バスバー中心間隔 100/185 mm)用。

## Features

|        |   |
|--------|---|
| 品番     | SV 9666.570   |
| 製品説明   | NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 ~ 3 (極数 3、バスバー中心間隔 100 / 185 mm) 用。                                   |
| 材質     | カバー：ポリスチレン<br>ホルダー：グラスファイバー強化プラスチック   |
| 塗装色    | RAL 7035  |
| 同梱品    | 取り付け部品を含む   |
| 注記：    | 問題のないケーブル接続を保証するには、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター モジュールの上方もしくは下方に接触防止モジュールあるいはバスバーモジュール N/PE を取り付ける必要があります。 |
| 寸法：    | 幅: 250 mm<br>高さ: 450 mm   |
| サイズ    | 幅ユニット (WU) = 250 mm/U: 1<br>高さユニット (U) = 150 mm/U: 3  |
| 適用サイズ  | 3 x Gr. 00  |
| 適用品番   | 9346.020<br>9346.030  |
| 適用バスバー | 40 x 10   |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| バスバーの中心間距離 | 100 mm  |
| 1パック       | 1 個   |
| 純質量        | 1.7 kg  |
| 総質量        | 1.83 kg   |
| 関税率番号      | 85369095  |
| ETIM 9     | EC001893  |
| ECLASS 8.0 | 27400608  |
| 製品説明       | SV NH fuse-switch disconnecter module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for 3 x size 00, (SV 9346XXX, 100 mm) |

# Approvals

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |
|--------------|----------------------|