

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.583

NH スリムラインヒューズスイッチ  
ディスコネクターモジュール

State: 2026/02/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9666.583 - NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターサイズ 00 ~ 3(極数 3、バスバー中心間隔 100/185 mm)用。

## Features

品番	SV 9666.583
製品説明	NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターサイズ 00 ~ 3 (極数 3、バスバー中心間隔 100 / 185 mm) 用。
材質	カバー：ポリスチレン ホルダー：グラスファイバー強化プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
注記：	問題のないケーブル接続を保証するには、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターモジュールの上方もしくは下方に接触防止モジュールあるいはバスバーモジュール N/PE を取り付ける必要があります。
寸法：	幅: 750 mm 高さ: 450 mm
サイズ	幅ユニット (WU) = 250 mm/U: 3 高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
適用サイズ	10 x Gr. 00
適用品番	9346.020 9346.030
適用バスバー	40 x 10

## Features

---

バスバーの中心間距離	100 mm
1パック	1 個
純質量	3.33
総質量	3.34
関税率番号	85369095
EAN	4028177676473
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

## Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------