

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



VX 9666.956

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.956 - VX25 連結型エンクロージャーシステム 分電エンクロージャー

自立型分電エンクロージャーとしての VX 連結型システム、ISV 拡張モジュール用にセットアップされています。



## Features

品番	VX 9666.956
材質	鋼板製
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネル、リアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ グランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 グランドプレート リアパネル トップパネル ロック：ダブルビットNo.5/3 mm

# Features

---

ドアの数	1
注記：	幅 600 mm の分電エンクロージャーには、VX ベーシックエンクロージャーをご使用ください ベース高さ 200 mm には、ベース コーナーピース、高さ 100 mm とベース トリムパネル、高さ 100 mm をそれぞれ 2 セット必要とします
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
寸法：	幅: 850 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 400 mm
1パック	1 個
純質量	84.2
総質量	85.8
PCF/VE (Cradle to Gate)	273.5 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリー B : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177929562
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

---

# Approvals

---

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas

DNV-GL

---

Certificates

表面

---

Explanations

UKCA適合宣言書