

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9671.208

穴付きフランジ

State: 2026/03/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9671.208 - 穴付きフランジ 分割ドア用

ケーブルダクトやダクトホルダーなどのアクセサリを扉の背面に取り付けるために、25 mm ピッチ穴付き分割ドアへの後付けに使用します。

Features

品番	SV 9671.208
製品説明	分割ドアへの後付けに使用します。穴付きフランジには 25 mm ピッチ穴があり、さまざまなアクセサリを扉の背面に取り付けるために使用できます。例えば、ケーブルダクト、ダクトホルダーなどです。穴付きフランジの穴直径：4.5 mm
材質	鋼板、1 mm
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	698 mm
寸法：	長さ: 698 mm
適用	幅: = 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
1パック	10 個
純質量	2.01 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400501

Features

製品説明

SV 穴付きフランジ 分割ドア用、長さ: 698 mm、WH: 800x150-800 mm