## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





分割ドア

State: 2025/11/13 (Source: rittal.com/jp-ja



## TS 9672.182 - 分割ドア TS 用

ドアのヒンジは左右どちらにも取付けられます。





## **Features**

| 品番   | TS 9672.182                            |
|------|--|
| 製品説明 | TS エンクロージャーのドアあるいはリアパネルの代わりに使用で        |
|      | きます。分割ドアは上下方向に自由に組み合わせることができま          |
|      | す。最上部と最下部にはそれぞれフロントトリムパネルの取り付け         |
|      | が必要になります。ドアのヒンジは左右どちらにも取り付けられま         |
|      | す。透視窓なしのドア (高さ 600 ~ 1000 mm) では、モニターフ |
|      | レーム SZ 2305.000 が利用できます。標準で付属するダブルビット  |
|      | ロックインサートは、TSロックインサート (Fタイプ) と交換可能。     |
|      | 高さ 600 mm 以上ではクイックハンドルに取り替えることができま     |
|      | す。                                     |
| 材質   | 鋼板、2 mm                                |
| 表面   | テクスチャーペイント                             |
| 塗装色  | RAL 7035                               |
|      |  |

© Rittal 2025 2

## **Features**

| 同梱品                     | 分割ウェブ                        |
|-------------------------|------------------------------|
|                         | ヒンジ                          |
|                         | ロック部品                        |
|                         | 取り付け部品を含む                    |
| 寸法:                     | 幅: 800 mm                    |
|                         | 高さ: 200 mm                   |
| 適用                      | 幅: = 800 mm                  |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 54 (完全に組みあがったエンクロージャーの場合) |
| 1パック                    | 1個                           |
| 純質量                     | 4.082                        |
| 総質量                     | 4.282                        |
| 関税率番号                   | 94039910                     |
| EAN                     | 4028177697799                |
| ETIM 9                  | EC002525                     |
| ECLASS 8.0              | 27182204                     |

© Rittal 2025 3