Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9676.700 コネクタープレート

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9676.700 - コネクタープレート 圧着端子用

導体1個当たりバー2本から4本までの、圧着端子のFlat-PLSバスバーシステムへの接続用。

Features

品番	SV 9676.700
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの圧着端子の接続に使用します。厚 さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続プレート:E-Cu 製、ニッケルめっき処理 バスバークロー:ステンレス製
同梱品	固定部品を含む(ねじは含まれません) 全ねじボルト
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
Number of bars per conductor	2
寸法:	ねじ: M12
固定サイズ	20 mm
1パック	1個
純質量	0.6
総質量	0.612
銅の含有量 (kg / 個)	0.49
関税率番号	73269098
EAN	4028177625754
ETIM 9	EC002270

© Rittal 2025

Features

ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3