

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.700

コネクタプレート

State: 2026/06/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.700 - コネクタプレート 圧着端子用

導体1個当たりバー2本から4本までの、圧着端子のFlat-PLSバスバーシステムへの接続用。

Features

品番	SV 9676.700
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの圧着端子の接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続プレート：E-Cu 製、ニッケルめっき処理 バスバークロー：ステンレス製
同梱品	固定部品を含む（ねじは含まれません） 全ねじボルト
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
導体当たりバスバー	2
寸法：	ねじ: M12
固定サイズ	20 mm
1パック	1 個
純質量	0.6 kg
総質量	0.612 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.49
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Features

製品説明

SV Connection plate, with bolts M12, (Flat-PLS)

Approvals

Approvals

ABS

DNV

Lloyds Register

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書