

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.714 コネクタープレート

State: 2025/12/09 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.714 - コネクタープレート 圧着端子用

導体1個当たりバー2本から4本までの、圧着端子のFlat-PLSバスバーシステムへの接続用。

Features

品番	SV 9676.714
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの圧着端子の接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続プレート：E-Cu 製、ニッケルめっき処理 バスバークロー：ステンレス製
同梱品	固定部品を含む（ねじは含まれません）
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
Number of studs	2
寸法：	ねじ: M10
1パック	1 個
純質量	0.25
総質量	0.26
関税率番号	73269098
EAN	4028177625785
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613