

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

直接接続用端子

State: 2026/07/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - 直接接続用端子 丸型ケーブル用

丸形導体 (95 mm² - 300 mm²) (単芯と複数芯) の直接接続用。

Features

品番	SV 9676.730
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの丸型ケーブルの接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続クランプ：黄銅製、すずめっき処理 バスバークロー：ステンレス製
同梱品	固定部品を含む (ねじは含まれません)
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
導体当たりバスバー	2
丸型ケーブルの接続サイズ	95 - 300 mm ²
固定サイズ	60 mm
1パック	1 個
純質量	0.32 kg
総質量	0.327 kg
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
製品説明	SV Direct connection terminal, round conductor connection 95-300 mm ² , (Flat-PLS 60/100), excluding screw

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書