Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9676.730 直接接続用端子

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9676.730 - 直接接続用端子 丸型ケーブル用

丸形導体($95\,\mathrm{mm^2}$ - $300\,\mathrm{mm^2}$)(単芯と複数芯)の直接接続用。

Features

品番	SV 9676.730
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの丸型ケーブルの接続に使用しま す。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続クランプ:黄銅製、すずめっき処理 バスバークロー:ステンレス製
同梱品	固定部品を含む(ねじは含まれません)
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
Number of bars per conductor	2
丸型ケーブルの接続サイズ	95 - 300 mm²
固定サイズ	60 mm
1パック	1個
純質量	0.32
総質量	0.327
関税率番号	85369010
EAN	4028177625549
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025 2

Approvals

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3