

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

直接接続用端子

State: 2025/12/25 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - 直接接続用端子 丸型ケーブル用

丸形導体 (95 mm² - 300 mm²) (単芯と複数芯) の直接接続用。

Features

品番	SV 9676.730
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの丸型ケーブルの接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続クランプ：黄銅製、すずめっき処理 バスバークロー：ステンレス製
同梱品	固定部品を含む（ねじは含まれません）
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
導体当たりバスバー	2
丸型ケーブルの接続サイズ	95 - 300 mm ²
固定サイズ	60 mm
1パック	1 個
純質量	0.32
総質量	0.327
関税率番号	85369010
EAN	4028177625549
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書