Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9676.747 コネクタープレ<u>ー</u>ト

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9676.747 - コネクタープレート 銅板フレックスバー用

銅板フレックスバーの接続用。

Features

品番	SV 9676.747
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの銅フレックスバーの接続に使用し ます。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続プレート:E-Cu 製 プレッシャーピース:ステンレス製 バスバークロー:ステンレス製
同梱品	固定部品を含む(ねじは含まれません)
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
	2
固定サイズ	50 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	32 x 20 mm
適用銅板フレックスバー	数: 2 フィン数を含む: 10 フィン幅: 32 mm フィン厚さ: 1 mm
1パック	1個
純質量	0.34
総質量	0.346

© Rittal 2025 2

Features

銅の含有量 (kg / 個)	0.13
関税率番号	73269098
EAN	4028177625556
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Approvals

Explanations CE適合宣言書 UKCA適合宣言書