

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.747

コネクタプレート

State: 2026/06/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.747 - コネクタプレート 銅板フレックスバー用

銅板フレックスバーの接続用。

Features

品番	SV 9676.747
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの銅フレックスバーの接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続プレート：E-Cu 製 プレッシャーピース：ステンレス製 バスバークロー：ステンレス製
同梱品	固定部品を含む（ねじは含まれません）
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
導体当たりバスバー	2
固定サイズ	50 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	32 x 20 mm
適用銅板フレックスバー	数: 2 フィン数を含む: 10 フィン幅: 32 mm フィン厚さ: 1 mm
1パック	1 個
純質量	0.34 kg
総質量	0.346 kg

Features

銅の含有量 (kg / 個)	0.13
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
製品説明	SV Connection plate, clamping area WH: 32x20 mm, (Flat-PLS)

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------