## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9676.748 コネクタープレート

State: 2025/11/01 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9676.748 - コネクタープレート 銅板フレックスバー用

銅板フレックスバーの接続用。

### **Features**

品番	SV 9676.748
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの銅フレックスバーの接続に使用し ます。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続プレート:E-Cu 製 プレッシャーピース:ステンレス製 バスバークロー:ステンレス製
同梱品	固定部品を含む(ねじは含まれません)
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クロー
Number of bars per conductor	2
固定サイズ	50 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	63 x 20 mm
適用銅板フレックスバー	数: 2 フィン数を含む: 10 フィン幅: 63 mm フィン厚さ: 1 mm
1パック	1個
純質量	0.47
総質量	0.478

© Rittal 2025 2

#### **Features**

銅の含有量 (kg / 個)	0.19
関税率番号	73269098
EAN	4028177625563
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# **Approvals**

Explanations CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025