Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9676.968 ねじ

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9676.968 - ねじ 連結コンポーネント用

接続ブラケットと結合セットとの結合用(3極と4極で使用可能)。



Features

| 品番 | SV 9676.968 |
|-------------------------|--|
| 製品説明 | 例えば、接続ブラケットと接続セットのようなコンポーネントを接 続する場合に使用します。 |
| 材質 | スチール、亜鉛メッキ |
| 同梱品 | ナット 8個とスプリングワッシャー 16枚を含む |
| 寸法: | ねじ: M10 ねじ長さ: 80 mm |
| 1パック | 8個 |
| 純質量 | 0.488 |
| 総質量 | 0.595 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 2.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 83024900 |
| EAN | 4028177625891 |
| | |

© Rittal 2025

Features

| ETIM 9 | EC002270 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

© Rittal 2025