

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.982

スタッドボルト

State: 2026/05/24 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.982 - スタッドボルト スロットナットおよびスライドナット用

圧着端子のような接続コンポーネントの固定に使用します。

Features

品番	SV 9676.982
製品説明	個々の可能な接続用。
材質	スチール
同梱品	取り付け部品を含む
適用バスバー	Maxi-PLS 60
寸法：	ねじ: M12 ねじ長さ: 50 mm
1パック	8 個
純質量	0.4 kg
総質量	0.478 kg
関税率番号	73181535
ETIM 9	EC002349
ECLASS 8.0	23110302
製品説明	SV Threaded bolt, M12, L: 50 mm

Approvals

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)