

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.000

NHヒューズブレーカー

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.000 - NHヒューズブレーカー

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.000
仕様	極数 3、スイッチ付き
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	00
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M8
極数	3 極
定格電圧	800 V (AC)、三相
定格作動電流 最大	160 A
注記：	接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
変換器組み込み用	Yes

Features

寸法：	幅: 50 mm 高さ: 670 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 95 mm ²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	2.44 kg
総質量	2.66 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.6
関税率番号	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
製品説明	SV NH スリムラインヒューズスイッチディスコネクター、サイズ 00、160 A、800 V、3 極、ボルト M8、185 mm、計器用変流器取り付け用

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書