

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.165

NH スリムライン スイッチディスコ ネクター

State: 2026/05/29 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.165 - NH スリムライン スイッチディスコネクター

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.165
仕様	極数 3、スイッチ付き
機能方法	自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	1
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	上
電源接続	ねじ M12
Installation type	ねじ固定式
極数	3 極
定格電圧	800 V (AC)、三相
定格作動電流 最大	250 A

Features

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 100 mm 高さ: 772 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	6 - 240 mm ²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	10.84 kg
総質量	11.94 kg
銅の含有量 (kg / 個)	2.868
関税率番号	85361090
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
製品説明	SV NH スリムラインスイッチディスコネクター、サイズ 1、250 A、800 V、3 極、ボルト M12、185 mm、ケーブル出口 (上方)、ねじ留め式

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------