Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.200 NHヒューズブレーカー

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9677.200 - NHヒューズブレーカー

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.200
仕様	極数 3、スイッチ付き
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
	コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシRAL 7035
	カバー:RAL 7001
	ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	2
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ボルト M12
極数	3 極
定格電圧	800 V (AC)、三相
定格作動電流 最大	400 A
注記:	接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合
	は、接触クランプが必用です。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
変換器組み込み用	Yes

© Rittal 2025

2

Features

寸法:	幅: 100 mm 高さ: 670 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	6 - 240 mm²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1個
純質量	4.97
総質量	5.06
銅の含有量 (kg / 個)	1.73
関税率番号	85365080
EAN	4028177705517
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Approvals

Approvals	cQc-ccc	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025 3