


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.280

NH スリムライン スイッチディスク
コネクタ

State: 2026/04/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.280 - NH スリムライン スイッチディスコネクター 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.280
仕様	極数 3、スイッチ付き
機能方法	自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	2
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	下
電源接続	ねじ M12
Installation type	ねじ固定式
極数	3 極
定格電圧	400 V、三相
定格作動電流 最大	400 A

Features

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 100 mm 高さ: 941 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	6 - 240 mm ²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	14.32 kg
総質量	14.54 kg
銅の含有量 (kg / 個)	3.747
関税率番号	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
製品説明	SV NH slimline switch disconnecter, size 2, 400 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outlet bottom, screw attachment

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------