## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.280 NH スリムライン スイッチディスコネクター

State: 2025/12/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



# SV 9677.280 - NH スリムライン スイッチディスコネクター 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

#### **Features**

品番	SV 9677.280
仕様	極数 3、スイッチ付き
機能方法	自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないス イッチング ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー:RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	2
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	下
電源接続	ねじ M12
Installation type	ねじ固定式
	3 極
定格電圧	400 V、三相
定格作動電流 最大	400 A

© Rittal 2025

## **Features**

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:	幅: 100 mm 高さ: 941 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	6 - 240 mm²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1個
純質量	14.32
総質量	14.54
銅の含有量 (kg / 個)	3.747
関税率番号	85043129
EAN	4028177806795
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## **Approvals**

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025