

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.315

## NHヒューズブレーカー

State: 2026/02/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.315 - NHヒューズブレーカー 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

## Features

品番	SV 9677.315
仕様	極数 3、スイッチ付き
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトトレール：部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	3
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ボルト M12
極数	3 極
定格電圧	400 V、三相
定格作動電流 最大	630 A
注記：	接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)

# Features

---

変換器組み込み用	Yes
寸法：	幅: 100 mm 高さ: 830 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	6 - 240 mm <sup>2</sup>
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	6.4
総質量	7
銅の含有量 (kg / 個)	2.47
関税率番号	85365080
EAN	4028177705562
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------