Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.365 NH スリムライン スイッチディスコネクター

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9677.365 - NH スリムライン スイッチディスコネクター

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.365
仕様	極数 3、スイッチ付き
機能方法	自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないス イッチング ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー:RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ	3
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	上
電源接続	ねじ M12
Installation type	ねじ固定式
極数	3 極
定格電圧	800 V (AC)、三相
定格作動電流 最大	500 A

© Rittal 2025

Features

Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:	幅: 100 mm 高さ: 772 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	6 - 240 mm²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1個
純質量	15
総質量	15.28
銅の含有量 (kg / 個)	5.285
関税率番号	85043129
EAN	4028177806818
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025