

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.450

接触クランプ

State: 2026/02/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.450 - 接触クランプ NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター/接続アダプター用

中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへの NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あけは不要です。

Features

品番	SV 9677.450
製品説明	中心間隔が 185 mm のバスバーシステムへの NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターの取り付けに使用します。穴あけは不要です。
材質	鋼板製、亜鉛メッキ E-Cu(電気銅)製、すずめっき処理
適用サイズ	00
注記：	接触防止カバー(スリット入りカバープロファイル)付きバスバーシステム上にのみ使用可能。
1パック	3 個
純質量	0.225
総質量	0.24
銅の含有量 (kg / 個)	0.038
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.8 kg CO ₂ eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73182900
EAN	4028177705197

Features

ETIM 9

EC000001

ECLASS 8.0

27141146