

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.700 ユニットアダプター

State: 2026/02/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.700 - ユニットアダプター クランプ固定式

ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製のサーキットブレーカー用。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.700
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	下
Installation type	クランプ固定式
極数	3 極
定格電流 最大	1,000 A
定格電圧	690 V、三相
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして フロント側ねじ接続式開閉器の使用に適しています。 カバープロファイル付き、あるいは無しのバスバーシステムへの取 り付けが可能
寸法：	幅: 300 mm 高さ: 652 mm
適用バスバー	高さ: 10 mm

Features

適用メーカー (タイプ)	ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
1パック	1 個
純質量	13.3
総質量	15.28
銅の含有量 (kg / 個)	7.745
関税率番号	85369095
EAN	4028177707092
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書