## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9677.715 ユニットアダプター

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9677.715 - ユニットアダプター ねじ固定式

ABB社、イートン社、シュナイダーエレクトリック社やシーメンス社製のサーキットブレーカー用。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

#### **Features**

品番	SV 9677.715
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	下
Installation type	ねじ固定式
極数	3 極
定格電流 最大	1,600 A
定格電圧	690 V、三相
注記:	出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして フロント側ねじ接続式開閉器の使用に適しています。 穴あきバスバーに固定するために使用します。機器スペースにカ バープロファイルを取り付けないようご注意ください。
寸法:	幅: 300 mm 高さ: 652 mm
適用バスバー	高さ: 10 mm

© Rittal 2025

### **Features**

適用メーカー (タイプ)	ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
1パック	1個
純質量	19.34
総質量	21.4
銅の含有量 (kg / 個)	14.749
関税率番号	85369095
EAN	4028177707061
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025