

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.810

## 変流器

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - 変流器

誘導電流の測定に使用します。

## Features

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 品番                          | SV 9677.810  |
| 製品説明                        | コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。                         |
| 材質                          | ポリアミド  |
| 適用サイズ                       | 00   |
| 適用品番                        | 9677000<br>9677010<br>9677015<br>9677025<br>9677060<br>9677065<br>9677070<br>9677075<br>9677080<br>9677085 |
| 定格出力                        | 2.5 VA   |
| 電源接続                        | ねじ式端子  |
| Insulation material (class) | E  |
| Primary current             | 150 A  |
| Accuracy Class              | 1  |

# Features

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Test specification | IEC 60 044-1<br>EN 60715<br>DIN VDE 0414<br>DIN 42 600-2  |
| 丸型ケーブルの接続サイズ       | 2.5 - 4 mm <sup>2</sup>   |
| 定格周波数              | 50 - 50 - Hz  |
| 1パック               | 1 個   |
| 純質量                | 0.2 kg  |
| 総質量                | 0.21 kg   |
| 関税率番号              | 85043129  |
| ETIM 9             | EC002048  |
| ECLASS 8.0         | 27141146  |
| 製品説明               | SV Current transformer, for, NH slimline fuse-switch disconnecter/, NH slimline switch-disconnector, size 00 (SV 9677XXX) |

# Approvals

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |
|--------------|----------------------|