

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810

变流器

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - 変流器

誘導電流の測定に使用します。

Features

品番	SV 9677.810
製品説明	コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
材質	ポリアミド
適用サイズ	00
適用品番	9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085
定格出力	2.5 VA
電源接続	ねじ式端子
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1

Features

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 4 mm ²
定格周波数	50 - 60 Hz
1パック	1 個
純質量	0.2
総質量	0.21
関税率番号	85043129
EAN	4028177705234
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------