

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.810

## 変流器

State: 2026/07/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.810 - 変流器

誘導電流の測定に使用します。

## Features

品番	SV 9677.810
製品説明	コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
材質	ポリアミド
適用サイズ	00
適用品番	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
定格出力	2.5 VA
電源接続	ねじ式端子
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1

# Features

---

Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>
定格周波数	50 - 50 - Hz
1パック	1個
純質量	0.2 kg
総質量	0.21 kg
関税率番号	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
製品説明	SV current transformer, for NH slimline fuse-switch-disconnectors/NH slimline switch-disconnectors, size 00 (SV 9677XXX), 150 A/5A, 50-60 Hz

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------