# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9677.865

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9677.865 - 変流器

誘導電流の測定に使用します。

## **Features**

品番	SV 9677.865
製品説明	コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
材質	ポリアミド
適用サイズ	1~3
適用品番	9677.100
	9677.110
	9677.115
	9677.200
	9677.210
	9677.215
	9677.300
	9677.310
	9677.315
	9677.340
	9677.770
	9677.780
	9677.900
定格出力	2.5 VA
電源接続	サポート端子
Insuslation material (class)	Н
Primary current	250 A

© Rittal 2025 2

### **Features**

Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1
	EN 60715
	DIN VDE 0414
	DIN 42 600-2
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>
定格周波数	50 - 60 Hz
1パック	1個
純質量	0.13
総質量	0.16
関税率番号	85044085
EAN	4028177971554
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025