

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.880

変流器

State: 2026/02/27 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.880 - 変流器

誘導電流の測定に使用します。



Features

品番	SV 9677.880
製品説明	コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
材質	ポリアミド
適用サイズ	1 ~ 3
適用品番	9677.100 9677.110 9677.115 9677.200 9677.210 9677.215 9677.300 9677.310 9677.315 9677.340
定格出力	2.5 VA
電源接続	丸形導体 2.5 mm ² (長さ 1.5 m)

Features

Insulation material (class)	B
Primary current	600 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 4 mm ²
定格周波数	50 - 60 Hz
1パック	1 個
純質量	0.3 kg
総質量	0.32 kg
関税率番号	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
製品説明	SV Current transformer, for NH slimline fuse-switch disconnecter, size 1-3 (SV 9677XXX), 600 A/5 A, 50-60 Hz

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------