

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900 接続アダプター

State: 2026/06/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - 接続アダプター

丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.900
材質	シャーシ：グラスファイバー強化型ポリエステル 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M12
極数	3 極
定格電流 最大	800 A
定格電圧	690 V、三相
注記：	接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。
寸法：	幅: 100 mm 高さ: 665 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	6 - 240 mm ²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	4.5 kg
総質量	5 kg
銅の含有量 (kg / 個)	3.128

Features

関税率番号	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV 接続アダプター、800A、690 V、極数 3、185 mm、ケーブル引き出し口 上/下、丸型ケーブルの接続 6~240 mm ²

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------