

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 接続アダプター

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - 接続アダプター

丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9677.905
材質	シャーシ：グラスファイバー強化型ポリエステル 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	接触防止保護カバー
適用バスバーシステム間隔	185 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M12
極数	3 極
定格電流 最大	1,400 A
定格電圧	690 V、三相
注記：	接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。
寸法：	幅: 100 mm 高さ: 960 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	6 - 300 mm ²
適用バスバー	高さ: 10 mm
1パック	1 個
純質量	11
総質量	11.5

Features

銅の含有量 (kg / 個)	4.41
関税率番号	85369010
EAN	4028177705296
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------