### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9677.905 接続アダプター

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SV 9677.905 - 接続アダプター

丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

#### **Features**

| 品番               | SV 9677.905                                     |
|------------------|---|
| 材質               | シャーシ:グラスファイバー強化型ポリエステル<br>耐燃性 UL 94-V0 適合       |
|                  | RAL 7035  |
| 同梱品              | 接触防止保護カバー                                       |
| 適用バスバーシステム間隔     | 185 mm  |
| ケーブル引き出し口        | 上/下   |
| 電源接続             | ねじ M12  |
| 極数               | 3 極   |
| 定格電流 最大          | 1,400 A   |
| 定格電圧             | 690 V、三相  |
| <br>注記:          | 接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合<br>は、接触クランプが必用です。 |
| 寸法:              | 幅: 100 mm<br>高さ: 960 mm                         |
| <br>丸型ケーブルの接続サイズ | 6 - 300 mm²                                     |
| 適用バスバー           | 高さ: 10 mm                                       |
| 1パック             | 1個  |
| 純質量              | 11  |
| 総質量              | 11.5  |
|                  |   |

© Rittal 2025 2

#### **Features**

| 銅の含有量 (kg / 個) | 4.41          |
|----------------|---------------|
| 関税率番号          | 85369010      |
| EAN            | 4028177705296 |
| ETIM 9         | EC001531      |
| ECLASS 8.0     | 27370304      |

## **Approvals**

Explanations CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025