

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 9680.025**

**VX25 連結型エンクロージャーシステム**

State: 2026/01/09 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 9680.025 - VX25 連結型エンクロージャーシステムス リムラインスイッチ用エンクロージャー

スリムラインヒューズスイッチディスコネクター (ABB または Jean Müller 社製) を使用しての電気エネルギー分配用連結型システム。



## Features

---

品番	VX 9680.025
材質	鋼板、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ グランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

---

# Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア トップパネル リアパネル グランドプレート フロントパネル ロック：ダブルビット No.5/3 mm オペレーションスペース サイドパネル ヒューズ付きスリムラインスイッチ (メーカー：ABB SlimLine / Jean Müller SASIL) 用取り付け具
保護等級、 EN 60 529 に準拠	Up to IP 2X (depending on the panels)
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 2,200 mm 奥行: 600 mm
1パック	1 個
純質量	135.2
総質量	146.4
PCF/VE (Cradle to Gate)	333.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、 製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177937048
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

---

Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書