

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.152

分割ドア

State: 2026/08/18 (Source: www.rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.152 - 分割ドア VX 用

ドアのヒンジは左右どちらにも取付けられます。

Features

品番	SV 9682.152
製品説明	VX エンクロージャーのドアあるいはリアパネルの代わりに使用できます。分割ドアは上下方向に自由に組み合わせることができます。最上部と最下部にはそれぞれフロントトリムパネルの取り付けが必要になります。ドアのヒンジは左右どちらにも取り付けられます。透視窓なしのドア (高さ 600 ~ 1000 mm) では、モニターフレーム 2305.000 が利用できます。標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ A のロックインサートと交換可能です。
材質	鋼板、2 mm
表面	テクスチャーペイント
塗装色	RAL 7035
同梱品	分割ドア 分割ウェブ ヒンジ ロック部品 取り付け部品を含む
注記：	分割ドアの開角度は、最大 130°
ロック	ロックの数: 3
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 1,200 mm
適用	幅: = 400 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54

Features

1パック	1 個
純質量	9.1 kg
総質量	10.34 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	39.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	VX Partial door, WH: 400x1200 mm sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTТА
-----------	--