

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.023

エネルギー貯蔵エンクロージャー

State: 2026/01/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9690.023 - エネルギー貯蔵エンクロージャー VX ESS

エンクロージャーフレーム。トップパネル、通気仕様のドアおよびリアパネル付き。効率の良いモジュール式のエネルギー貯蔵の構築に最適、ユニットテーブル付き。

Features

| | |
|--------------------|---|
| 品番 | SV 9690.023 |
| 仕様 | 内装なし |
| 材質 | エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板製、1.5 mm ドア：鋼板、1.5 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | エンクロージャーフレーム ドアおよびリアパネル、パンチング加工 トップパネル ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 20 |
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 67 |
| 総質量 | 67.7 |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 221.54 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| EAN | 4028177043893 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Approvals

| | |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|