


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9690.043

エネルギー貯蔵エンクロージャー

State: 2026/03/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9690.043 - エネルギー貯蔵エンクロージャー VX ESS

エンクロージャーフレーム。トップパネル、通気仕様のドアおよびリアパネル付き。自在に変更可能な内装を含む。効率の良いモジュール式のエネルギー貯蔵の構築に最適、シャシーガイド付き。

Features

品番	SV 9690.043
仕様	自在に変更可能な内装を含む
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板製、1.5 mm ドア：鋼板、1.5 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：粉体塗装、凹凸模様 (テクスチャー) 仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム ドアおよびリアパネル、パンチング加工 トップパネル ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 20
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm
PCF/VE (Cradle to Gate)	290.48 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます

Features

関税率番号 94032080

ETIM 9 EC000261

製品説明 VX ESS エネルギー貯蔵エンクロージャー、幅x高さx奥行
800x2000x800 mm、ドア、リアパネル、内装付き

Approvals

Explanations CE適合宣言書