

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.908

マルチファンクションハウジング

State: 2026/04/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.908 - マルチファンクションハウジング

屋外設置用アルミニウム製二重壁エンクロージャー。耐久性能 RC 2。



Features

品番	CS 9751.908
製品説明	屋外設置用アルミニウム製ハウジング。1枚ドア、二重壁仕様。耐久性能 RC 2。ケーブルガイドパネルを含む。コンビレール 19"/ETSI あるいは直接換気冷却システム (DAC) が取り付けられるようになっています。
材質	エンクロージャー、ルーフ、ドア、グラウンドプレート：アルミニウム、AlMg3、2.0 mm マウンティングプレート：アルミニウム、AlMg3、3.0 mm ホルダーバー: ステンレス 1.4016 (AISI 430)
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み ファン付き耐風雨ルーフ、直接換気冷却システム (DAC) の取り付け可能 機械式のステイによるドアステイ (約 155°) 旋回レバーハンドル、シリンダー錠、キー BJ20027 ケーブルガイドパネル、周囲はカバーリング グラウンドプレート グラウンドプレート マウンティングプレート
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,050 mm 奥行: 500 mm
外形寸法	全高: 1,600 mm レインカバー 高さ: 130 mm ベース高さ: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	841 mm x 948 mm
ドアの数	1
ドア開角度	約 155°
ロック	ロックの仕様: シングルおよびダブルロックシリンダー付き3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: BJ20027
グラウンドプレート	サイズ: 2 数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 3R NEMA 12
品番について	納期についてはお問合せ下さい

Features

基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	82 kg
総質量	92 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
製品説明	CS マルチファンクションエンクロージャー MFG 8、1枚ドア、二重壁、幅x高さx奥行：1000x1600x500 mm