## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9751.918 マルチファンクションハウジング

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



# CS 9751.918 - マルチファンクションハウジング

屋外設置用アルミニウム製二重壁エンクロージャー。耐久性能 RC 2。



#### **Features**

品番	CS 9751.918
製品説明	屋外設置用アルミニウム製ハウジング。3枚ドア、二重壁仕様。耐久性能 RC 2。ケーブルガイドパネルを含む。コンビレール 19"/ETSI あるいは直接換気冷却システム (DAC) が取り付けられるようになっています。
材質	エンクロージャー、ルーフ、ドア、グラウンドプレート:アルミニウム、AlMg3、2.0 mm マウンティングプレート:アルミニウム、AlMg3、3.0 mm ホルダーバー: ステンレス 1.4016 (AISI 430)
表面	静電粉体塗装 紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
	RAL 7035

© Rittal 2025

2

## **Features**

	二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
	ファン付き耐風雨ルーフ、直接換気冷却システム (DAC) の取り付け
	可能
	機械式のステイによるドアステイ (約 155°)
	旋回レバーハンドル、シリンダー錠、キー BJ20027
	ケーブルガイドパネル、周囲はカバーリング
	グランドプレート
	グランドプレート
	マウンティングプレート4個を含む
	ねじ固定式センターバー
	溶接固定式センターバー
	中央ドアは内側から施錠
寸法:	幅: 2,000 mm
	高さ: 1,050 mm
	奥行: 500 mm
外形寸法	全高: 1,600 mm
	レインカバー 高さ: 130 mm
	ベース高さ: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	548 mm x 941 mm
x高さ)	548 mm x 941 mm
	375 mm x 941 mm
	280 mm x 941 mm
ドアの数	3
ロック	ロックの仕様: シングルおよびダブルロックシリンダー付き3点ロッ
	クシステム
	ロックの数: 3
	ロックインサート: BJ20027
グランドプレート	サイズ: 2
	数: 4

© Rittal 2025

## **Features**

保護等級、NEMA	NEMA 3R
	NEMA 12
注記:	ドア開き角度は左右ドアが約155°、中央ドアが約110°です。
品番について	納期についてはお問合せ下さい
基材	アルミニウム
1パック	1個
純質量	175
総質量	195
EAN	4028177980846
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025