

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9765.150

## エンクロージャー照明、48 V DC

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CS 9765.150 - エンクロージャー照明、48 V DC 接続ケーブル付き

頑丈な照明器具。ばねクリップでフレームプロフィールに垂直または水平に固定するか、または吊るして、メンテナンス作業中の直接光源として利用できます。

## Features

品番	CS 9765.150
製品説明	丈夫な照明灯です。スプリングブラケットを使い、フレームセクションに垂直または水平に取り付けられます。回転式のプラスチックフックに掛けて、メンテナンスなどの際の直接光源として利用することもできます。頑丈な本体はPMMA（アクリル樹脂）製。保護等級はIIです。
同梱品	スプリングブラケット 2個 固定部品
定格出力	11 W
直径	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
長さ	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
接続ケーブル長さ	3 m
可能な連結	接続ケーブル一体型(プラグ無し)
光源	TC-SEL蛍光灯、4ピン
光束	900 lm

# Features

寸法：	長さ: 450 mm
動作温度範囲	-20 °C...40 °C
定格電圧	48 V (DC)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 64
1パック	1 個
純質量	1.03
総質量	1.05
関税率番号	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241